

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SDUCL 93°, per inserti DC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265015 40/11
GTIN	4069515024792
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A40X SDUCR/L11
Ø Codolo D_s	40 mm
Sporgenza totale L_1	240 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza complessiva L	359 mm
Serie	Master Mute
Norma	Norma interna
Sottopiacchetta	269005 18
Vite per sottopiacchetta	269013 8
Set di viti per inserti	269028 50

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
$L_{\min}$	240 mm
Filettatura di raccordo	G1/2
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265015-40/11>