



Voordeelsverpakking ronde borstel staaldraad 0,50 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 571203.

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezettingsbreedte L ₁	14 mm
Borstel-Ø D ₁	178 mm
Lengte borsteldeel H ₁	38 mm
Aantal gedraaide draaddelen	38

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Boring-Ø d ₁	22 mm
Inhoud	5
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG5712-178X22>