

Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1, Type: 41**Bestelgegevens**

Bestelnummer	483800 41
GTIN	2050001046703
Artikelklasse	48A

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm $\varnothing$ zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm tot $\varnothing$ 0,99 mm, daarboven 70 mm. Van $\varnothing$ 0,1 mm tot $\varnothing$ 2,49 mm aan beide zijden met afschuining, vanaf $\varnothing$ 2,5 mm aan één zijde met afschuining.

Tolerantieklasse 1: pen- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

Technische beschrijving

Nominale maten van/tot	1 - 5 mm
Oplopend met	0,1 mm
Aantal meetpennen	41

Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpen

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/483800-41>