



MultiMaster MM 700 Max Top op accu, Type: 71293662



Bestelgegevens

Bestelnummer	077806 71293662
GTIN	4014586895284
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

60-delige accessoireset, lader, 2x AMPShare Li-ion accu (18 V / 4 Ah), afzuiginrichting, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's vindt u onder nr. 073851 – 073858.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht zonder accu	1,1 kg
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 2,0 graden
Omwentelingen	10000 - 19500 min ⁻¹
Artikelomschrijving producent	AMM 700 Max AS
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Oscillerende machines