Articulación de imán permanente 1 lado magnético, AlNiCo

Datos de pedido

Número de pedido	085960
GTIN	2050000965371
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:
Los bloques magnéticos se pueden fijar en **cualquier ángulo**.
Resistente a temperaturas de máx. 220 °C, 1 lado magnético.

Descripción técnica

Anchura bloque individual	29 mm
Altura bloque individual	25 mm
Fuerza de sujeción nominal máxima	120 N
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Longitud bloque individual	60 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Articulación magnética