



Cenově výhodné balení – LED kapesní svítilna s akumulátorem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG1362 130
GTIN	4067263138020
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

Charakteristika:

Obsah 4 ks

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Technický popis

Doba svícení stupeň 2	2,5 h
Vyměnitelný akumulátor	ano
Ø hlavy	26 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	3,7 V
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Světelný proud Boost	450 lm
Kapacita akumulátoru	0,9 Ah
Ochranná třída IP	IP 54
Počet obsažených akumulátorů	4
Doba svícení	1 h
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Celková délka	118 - 130 mm
Hodnota CRI	>80
Světelný tok stupeň 2	100 lm
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Světelný tok	300 lm
Hmotnost	70 g
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

LED kapesní svítilna s akumulátorem Typ 130	081362 130
Náhradní akumulátor 14500	081365 14500