



12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 15mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637000 15 |
| GTIN | 4018754001989 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø abtriebsseitig | 20,6 mm |
| Länge | 31 mm |
| Schlüsselweite | 15 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

Datenblatt