

Garant

DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7130-2, Veľkosť: 11T304



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3524 11T304
GTIN	4067263096504
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Obsah	260462 HB7130-2
Počet kusov	50
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3524 11T304