

**Garant** EASYFIX

### **GARANT easyFix Flex Power, Typ: USB**



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	957520 USB
GTIN	4069515041355
Artikelklasse	91F

#### **Beschreibung**

##### **Ausführung:**

Mit der GARANT easyFix Flex Power werden 18 V Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller zu individuellen Powerbanks, so dass die Akkus für verschiedene Anwendungen genutzt werden können: beispielsweise zum Laden von Elektrogeräten (Gr. USB) oder zur flexiblen und schnellen Höhenverstellung von Werkbänken (Gr. 12 V). Mit sicherer Verrastung an Lochwandsystemen □ 9x9 mm in 37-mm-Raster, auch für mobile Anwendungen nutzbar. Die Flex Power Station ist voll kompatibel mit dem CAS-Akkusystem ohne Verwendung eines Adapters. Für Akkus anderer Elektrowerkzeughersteller wird ein Scangrip Connector Nr. 081237 benötigt (Milwaukee, Fein, Bosch), für weitere Hersteller-Akkus siehe eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) unter Suchbegriff „Scangrip Connector“. Über die Schnittstelle des Scangrip Connect Systems ist ein automatischer Schutz vor Tiefenentladung sowie Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung vorhanden. Mit Ein-/Ausschalter, um alle angeschlossenen Geräte von der Energiezufuhr zu trennen. Akkustandsanzeige mit 5 LED-Balken (Akkustände von 10, 25, 50, 75 und 100% werden angezeigt). Mit Status-LED: zeigt an, wenn aktiver Verbraucher angeschlossen ist. Folgende Anschlüsse vorhanden:

- **1 x USB-C (60 W maximale Ausgangsleistung) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A sowie PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,**
- **1 x USB-C PD Power Delivery: 15W maximale Ausgangsleistung; 5V/3A,**
- **1 x USB-A Anschluss (15 W maximale Ausgangsleistung; 5V/3A).**

##### **Funktion:**

## Datenblatt

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

### **Passend für:**

Akkus von AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

folgende Connectoren:

AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;  
BERNERNr. 03.6155C;  
BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;  
BOSCH GREENNr. 03.6141C;  
DEWALTNr. 03.6142C;  
EINHELLNr. 03.6143C;  
FEIN Nr. 03.6144C;  
FESTOOLNr. 03.6153C;  
FLEXNr. 03.6145C;  
HAZETNr. 03.6146C;  
HIKOKINr. 03.6147C;  
HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;  
NGERSOLLNr. 03.6152C;  
MAKITANr. 03.6148C;  
MILWAUKEENr. 03.6149;  
PANASONICNr. 03.6157;  
RIDGIDNr. 03.6154;  
RUPESNr. 03.6159;  
SNAP-ONNr. 03.6151;  
WÜRTHNr. 03.6150

### **Lieferumfang:**

Inklusive 2 x GARANT easyFix Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2 zur Befestigung an Lochwänden.

### **Hinweis:**

**Nicht zum Laden von Akkus geeignet.** Herstellerakkus müssen mit Original-Ladeeinheiten geladen werden.

## Technische Beschreibung

Anzahl Ladeplätze für USB	3
IP-Schutzart	IP 20
Breite	185 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,34 kg

Serie	easyFix
ausgehende Maximalleistung	90 W
Produktart	Ladegerät

### Passende Produkte

No Shop URL available for: 957520 USB