



Opakowanie ekonomiczne

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG0057 7,5
GTIN	4069515001229
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Elastyczny wąż nylonowy. Odporność na temperatury w zakresie -60 / +60°C.

w dostawie::

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza i złączki. 5 x nylonowy wąż spiralny 1/4 cala ze złączką nr 080057, wielk. 7,5.

Opis techniczny

zakres temperatur	-60 - 60 °C
maks. ciśnienie robocze	10 bar
długość węża	75 m
Ø wewnętrzna węża	6 mm
Ø zewnętrzna węża	8 mm
przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
Rodzaj produktu	Wąż
USP1	Nylonowy wąż spiralny 1/4 cala ze złączką

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG0057-7,5>