

**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HBT130, Veľkosť: 150612****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3966 150612
GTIN	4067263094456
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 mm/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Obsah	250787 HBT130
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,

Technický list

Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet kusov	30
Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MR
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3966 150612