

**Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť voda, Ø 9,5×13,5 mm, Typ: 14S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080073 14S
GTIN	7391390327505
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice a kontrolovaným, silným zatahováním. Uzavřený **plastový plášť** odolný proti lomu, pro použití ve špinavém a prašném prostředí. Kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž na stěnu resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°**. **PU hadice** vhodná pro vysoký objem průtoku s vysokou odolností proti oděru a s ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.

Navíječka hadic na vodu, vhodná pro vlhké a mokré prostředí, ideální pro oplachování, plnicí stanice kapalin a úseky, na kterých se provádí ostříkování. PU hadice v zelené barvě pro lepší rozlišení.

Upozornění:

Vodní spojka viz č. 080149 vel. 1/2.

Technický popis

Barva hadice	zelená
Využitelná délka hadice	14 m
Maximální provozní tlak	9 bar
Materiál pláště	plast
Barva pláště	modrá

Materiál hadice	Polyuretan
Navíjecí automatika SCS	ano
Vnitřní Ø hadice	9,5 mm
Přípojka výstupu	3/8 palec
Hadice vnější Ø	13,5 mm
Přípojka vstup	3/8 palec
Výška korpusu	409 mm
Šířka korpusu	490 mm
Hloubka korpusu	190 mm
Vhodné pro	Kapaliny
Atribut názvu produktu	Ø 9,5×13,5 mm
Druh produktu	Navíječka hadic

Příslušenství

Bezpečnostní spojka s vnějším závitem, hliník Připojovací vnější závit 1/2 palec	080153 1/2
Univerzální jednoruční rychlouzavíratelná spojka pro vodovody Vnitřní připojovací závit 1/2 palec	080149 1/2