



### Paquete económico de pegamento rápido, 5 unidades



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG3361 FAST
GTIN	4067263137788
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

##### Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento por humedad ambiental. Endurecimiento rápido, viscosidad baja, apropiado para **elastómeros EPDM, caucho macizo, goma musgosa y plástico**. Óptimo para la producción de juntas tóricas

##### Característica:

Contenido de 5 unidades

##### Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

#### Descripción técnica

Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Resistencia manual al cabo de	10 - 30 s
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Forma	líquido
Resistencia a la tracción	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>

## Hoja de datos

Color	transparente
Viscosidad dinámica	10 - 20 mPas
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Elastómero
adecuado para material	Goma
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Densidad	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 95 °C
Capacidad	20 ml
Base química	Cianoacrilato de etilo
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG3361-FAST>