HOLEX

Etau parallèle, Largeur mors: 100mm

Données de commande

N° commande	967420 100
GTIN	4045197694355
Classe d'article	92H

Description

Exécution:
Tout acier – incassable. Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.
Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière. Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.
Avec face de dressage pour petits travaux de pliage et de forgeage.
Avec mors de serrage striés, trempés (non interchangeables).
Livraison:
Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.
Remarque(s):
Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Capacité de serrage	100 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Profondeur de serrage	50 mm

Poids	5 kg
Matière	Acier forgé
Mors de serrage pour tubes avec ∅ ext.	16 - 40 mm
Largeur mors	100 mm
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/967420-100