



Cenově výhodné balení – Tužková LED svítilna s akumulátorem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S praktickou sponou k upevnění na kapsu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Světelný tok stupeň 2	50 lm
Doba svícení stupeň 2	3 h
Napětí akumulátorů	3,7 V
Celková délka	154 - 161 mm
Ø hlavy	18 mm
Kapacita akumulátoru	0,6 Ah
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost	41 g
Vyměnitelný akumulátor	ano
Doba svícení	1 h
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný proud Boost	250 lm
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Počet obsažených akumulátorů	5
Světelný tok	150 lm
Hodnota CRI	>80
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

Tužková LED svítilna s akumulátorem Typ 160	081361 160
Náhradní akumulátor 10840	081365 10840