

Garant

**SNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 150612**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2951 150612
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,2 - 0,55 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vsebina	251330 HB7130-2
Globina reza $a_{p\ maks}$	5:25 mm

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	1,5 - 7 mm
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2951 150612