

Garant

**PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung Ø 8x12 mm,
nutzbare Schlauchlänge: 3m**



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 080238 3 |
| GTIN | 4062406523756 |
| Artikelklasse | 01A |

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft.
Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive **GARANT Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung** und Stahlnippel.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-------------|
| Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
| Temperaturbereich | -20 - 60 °C |
| nutzbare Schlauchlänge | 3 m |
| maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
| Schlauch Außen-Ø | 12 mm |
| Produktart | Schlauch |

