

**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šest'hran: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 7
GTIN	4045197921178
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Dĺžka ramien	102×41 mm
Šest'hran	7 mm
Povrch	poniklovaný
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač