



Vyměnitelná břitová destička WNMG na dokončovací práce 50 kusů, HBT020, Velikost: 080404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3927 080404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
Povlak	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
Obsah	251939 HBT020

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Přířazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3927 080404