

**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3970 120408
GTIN	4067263094715
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Inhoud	251267 HBT130
Aantal wisselingen/snikanten	8
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Coating	TiCN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3970 120408