

**Garant****Plăcuță amovibilă TNMG finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 160408****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2957 160408 |
| GTIN               | 4067263092278 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$             | 0,25 mm          |
| Aplicația principală                          | M                |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$             | 4 mm             |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare         |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 230 mm/min  |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 6                |
| Număr de bucăți                               | 50               |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | TNMG 160408      |
| Materialul sculei                             | Carbură          |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot |

## Fișă de date

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Strat de acoperire       | acoperit                           |
| Adâncime de tăiere $a_p$ | 0,3 - 2 mm                         |
| Cuprins                  | 251434 HB7140-2                    |
| Categorie                | HB7140-2                           |
| Condiție de tăiere       | puternic întreruptă                |
| Sfârșământor de așchii   | VS                                 |
| Tip produs               | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2957 160408