



Pachet promoțional plăcuță amovibilă CNMG prelucrare medie 30 bucăți HBT020



Date comandă

Numărul de comandă	GG3902 120412
GTIN	4067263092537
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Cuprins	250198 HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,8 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3902 120412