

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCR 93°, a váltólapkákhoz DC..., jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265014 20/11
GTIN	4069515024648
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszra lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	25 mm
Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Teljes hossz L	189 mm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Kés ISO kódja	A20X SDUCR/L11
Középtolódás L_3	13 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
L_{min}	120 mm

Csatlakozó menet	G1/4
Felhasználás módja	jobbos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés