



Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120412



Date comandă

Numărul de comandă	GG3959 120412
GTIN	4067263094005
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,8 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	50
Rază la colț	1,2 mm

Fișă de date

Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cuprins	250198 HBT130
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3959 120412