

Garant

Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 1-16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Artikelklasse	31B

Beschreibung

Ausführung:

- **Für Rechts- und Linkslauf.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
- Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Schlanke Bauweise.**
- **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Beschreibung

Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Außen-Ø D	50 mm

Auskraglänge A-Maß	110 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
Bauart	schlank
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/307735-1-16>