

Garant

Kurzbohrfutter, VDI 30, Spannbereich: 1-16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Artikelklasse	31B

Beschreibung

Ausführung:

- Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.
- Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.
- Typ GARANT mit Torx®-Spannschlüssel für hohen Kraftschluss.

Verwendung:

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 16 mm
Spannschlüssel	TX25
Ausraglänge l_1	90 mm
Futteraußen-Ø d_1	50,5 mm
VDI-Größe	VDI 30

Farbcode VDI-Schaft

VDI 30

Produktart

VDI-Kurzbohrfutter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/319715-1-16>