

Garant**WNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 060404**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2982 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Antal stk.	30
Indhold	252062 HB7120-1

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2982 060404