

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940003 2000
GTIN	4062406279653
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern. Diese Schränke sind perfekt geeignet zur **Lagerung unserer Systemkoffer**. Passende Systemkoffer finden Sie unter der Nr. 693330.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
-----------------	------------------------

Breite	500 mm
Griff Positionierung	mitte
Gewicht	81 kg
Tiefe	500 mm
Höhe	2000 mm
Breite in G	20
Anzahl Fachboden	5
Nutzhöhe	1845 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeseinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/940003-2000>