Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, 9 cajones, Tablero de Eluplan oscuro, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm

Datos de pedido

Número de pedido	921097 1500
GTIN	4062406083076
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:
Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.** Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.
Colocación:
Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 75, 100, 125, 250
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250
Partes opcionales:
Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.
Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cantidad de cajones	4
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Peso	174,7 kg
Cajón profundidad útil	500 mm
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Altura	950 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Cajón anchura útil en G	20
Serie	Ready-to-go
Anchura de la estructura inferior	1300 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/921097-1500