

**Plăcuță amovibilă CNMG finisare 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3957 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	250092 HBT130
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3957 120404