



Klucze płaskie, dwustronne, rozwartość klucza: 17X19mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG6032 17X19
GTIN	
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

5 szt. kluczy płaskich dwustronnych nr 610100 17X19.

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	43 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	40 mm
długość klucza L	220 mm

Karta danych

rozwartość klucza 2	19 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość szczęki h	7 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub
USP1	5 szt. kluczy płaskich dwustronnych

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6032 17X19