

Garant

Korte-boorhouder, VDI 40, Spanbereik: 1-16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Artikelklasse	31B

Omschrijving

Uitvoering:

- Koelvloeistoftoevoer via indexeerboring.
- Maximale koelvloeistofdruk 50 bar.
- Type GARANT met Torx®-spansleutel voor hoge sluitkracht.

Toepassing:

op NC-draaibanken en bewerkingscentra.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Technische beschrijving

Houderbuiten-Ø d ₁	50,5 mm
Afkoppellengte l ₁	90 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Spansleutel	TX25
VDI-grootte	VDI 40

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Producttype	VDI houder voor korte boren

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/319725-1-16>