


CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HBT020, Velikost: 060204

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3932 060204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204

Podatkovni list

Vsebina	260084 HBT020
Radij rezila	0,4 mm
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3932 060204