



Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	080278 8
GTIN	7391390419026
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:

- Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
- Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
- Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
- Wirtschaftlichkeit – die Amortisationszeit beträgt höchstens 2 Jahre.

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Neue, verbesserte Einhandbedienung.

Durchfluss: 950 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	8 mm

Durchflusswert	950 l/min
Werkstoff	Stahlkupplung
Produktart	Kupplung