

Garant**SCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2830 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,25 mm
Tartalom	260748 HB7010-2
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	50

Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2830 120404