



Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 110304

Date comandă

Numărul de comandă	GG2692 110304
GTIN	4067263097068
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Cuprins	261252 HBT130
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Număr de bucăți	50
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	MM

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2692 110304