

Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrési osztály, Típus: 1-2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	483830 1-2
GTIN	2050001048653
Árucikk kategória	48A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készleteket feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően helyezték el (1,5 mm Ø-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 40 mm 0,99 mm Ø-ig, efölött 70 mm. 0,1 mm Ø-től 2,49 mm Ø-ig mindkét oldalon élettöréssel, 2,5 mm Ø-től egyik oldalon élettöréssel.

Tűrési osztály 2: Csap $\pm 0,002$ mm. 1 fa láda.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen, vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűréseinek ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.

Műszaki leírás

Névleges mérettartomány	1 - 2 mm
Mérőcsapok száma	101
Emelkedés	0,01 mm
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	2

Keménység	60 ± 2 HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S18
Termék fajtája	Ellenőrző csap

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/483830-1-2>