

Garant**Opakowanie ekonomiczne 5 × wiertło udarowe z węglików spiekanych SDS Plus****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG6029 5X110
GTIN	4069515045377
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. **Geometria 4x 90°** ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami **o jednakowej długości** i stabilnymi ramionami, które zapewniają precyzyjne, utrzymujące takie same wymiary otwory dla profesjonalnego zakotwiczenia i pewnego mocowania kołków. Korpus wiertła z 4 spiralami dla komfortowego, spokojnego wiercenia z niewielkimi wibracjami i optymalnego prowadzenia w wierconym otworze. **Ochrona zbrojenia** o promieniowym **kształcie**: zapobiega zahaczeniu w przypadku natrafienia na uzbrojenie i zwiększa żywotność. Solidna, **jednoczęściowa** płytka z HM z 4 ostrzami, w całości osadzona w rdzeniu wiertła. Znacznie zmniejszone ryzyko złamania wiertła.

Zalety:

- **Krótkie dobiegi spiralne dla płynnego odprowadzania zwiercin.**
- **Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.**
- **Konstrukcja 4 x 4 umożliwia precyzyjny ruch obrotowy oraz minimalizuje zużycie i straty związane z tarciem.**

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze – przy wysokim komforcie pracy.

w dostawie::

5 × wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS Plus nr 789040, wielk. 5X110.

Opis techniczny

długość całkowita	110 mm
Ø	5 mm

Karta danych

długość robocza	50 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia
USP1	5 × wiertło udarowe z węglików spiekanych SDS Plus

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6029 5X110