



**WNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50 kosov, HBT130,  
Velikost: 060408**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3985 060408 |
| GTIN                  | 4067263095026 |
| Razred artikla        | GGN           |

## Tehnični opis

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava    |
| Globina reza $a_{p\min}$                | 0,55 mm          |
| Glavna uporaba                          | M                |
| Prevleka                                | TiCN             |
| število kosov                           | 50               |
| Radij rezila                            | 0,8 mm           |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 5 mm       |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 200 mm/min  |
| Podajanje $f$                           | 0,12 - 0,45 mm/v |
| Vsebina                                 | 252093 HBT130    |

## Podatkovni list

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | WNMG 060408                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6                                       |
| Rezalni material                  | HM                                      |
| Globina reza $a_{p \text{ maks}}$ | 2 mm                                    |
| Zvrst                             | HBT130                                  |
| Rezalni pogoji                    | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                  | MM                                      |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3985 060408