



Stativfuß, Typ: K1,7



Bestelldaten

Bestellnummer	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Klemme mit speziellem Softgrip zur Fixierung an flachen und runden Flächen. Unterschiedliche Innengewinde zur Aufnahme verschiedener Gelenkkarre.

Passend für:

Gelenkkarre Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M6 / M8 / 1/4 Zoll / 3/8 Zoll
Ausrichtung Anschlussgewinde	divers
Ausführung	Klemme 1,7 Zoll
Öffnungsweite	45 mm
Produktart	Magnetfuß

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/442120-K1,7>
