



Indukční přesný úchylkoměr Extramess, Typ: 2001



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434670 2001
GTIN	4059192014940
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Linearizovaný, **indukční měřicí systém** s nejvyšší přesností. Kontrastní displej LCD, výška číslic 6,5 mm, délka ručky 4 mm pro větší přehlednost kontroly kruhovitosti a rovinnosti a pro hledání úvrati při měření otvorů. Napájení ze zabudovaných akumulátorů (40 hod) resp. síťovým napáječem. Přesný úchylkoměr může být ovládán dálkově pomocí rozhraní. Ovládací část s displejem lze otočit o 280°. Verze s pamětí MIN/MAX pro měření kruhovitosti.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ, pryžová manžeta, klíč pro nastavení předběžného zdvihu.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498938. Externí ovládací jednotka na poptávku.

Technický popis

Mezní chyba dílčí rozsah měření	0,0003 mm
Rozsah zobrazení stupnice	$\pm 0,150 / \pm 0,0006$ mm

Kalibrování	C3
Rozsah měření	±0,9 mm
Měřicí síla	0,7 - 0,9 N
Dílčí rozsah měření	±0,4 mm
Volný zdvih	2,4 / 2,9 mm
Mezní chyba	0,0006 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Ø pouzdra	65 mm
Tloušťka pouzdra	35 mm
Přepínatelný odečet	0,0002 mm
Přepínatelný odečet	0,00001 palec
Napájení	Akumulátor
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	Akumulátor
Ochranná třída IP	IP 54
Rozhraní	USB rozhraní
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Přesné indikátory

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434670-2001>