



Paquete de ahorro de 5 alicates para anillos de seguridad



Datos de pedido

Número de pedido	GG6012 A0
GTIN	4069515045155
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. **Forma A, mordazas rectas.**

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillas de seguridad exteriores.

Suministro:

5 alicates para anillos de retención exteriores n.º 719905 tam. A0.

Descripción técnica

Ø de puntas	0,9 mm
Forma mordazas	recta
para Ø arandelas de seguridad exteriores	3 - 10 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Forma	A
Norma	DIN 5254 A
Longitud total	135 mm

Hoja de datos

Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicates para anillos de seguridad
USP1	5 alicates para anillos de seguridad

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6012 A0