

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3574 160408
GTIN	4067263097266
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	261459 HB7130-2

Technický list

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3574 160408