



Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 30 kusů, HBT130, Velikost: 120404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3970 120404
GTIN	4067263094692
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	8
Obsah	251266 HBT130

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3970 120404