



Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 30 kusů, HBT130, Velikost: 160408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3976 160408
GTIN	4067263094791
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	30
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Přířazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	251565 HBT130
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3976 160408