



CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT130, Veľkosť: 120412



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3959 120412
GTIN	4067263094005
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 mm/min
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4.25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Uhlový Polomer	1,2 mm

Technický list

Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Obsah	250198 HBT130
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3959 120412