

Garant**Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949032 8
GTIN	4069515040471
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Az öltözőszekrények háza műanyag talpakkal rendelkezik a fenéklemezben, valamint levehető lábazat takaróval az elülső oldalon. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózszer néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra. Forgóreteszes zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Ferde tető	nem
Névtábla	igen
Szabvány	DIN 4547

Zár kivitele	Forgóreteszkes zár
Váz kivitele	Alumínium talpak
Rekeszek száma	8
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Mélység	520 mm
Szélesség	800 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Lakathoz	igen
Rekeszenkénti hasznos magasság	370 mm
Súly	76 kg
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Egyedi színben szállítható	igen
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Magasság	1850 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Termék fajtája	Rekeszes szekrény

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/949032-8>