



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 19mm



Datos de pedido

Número de pedido	626037 19
GTIN	4045197921253
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.
Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Descripción técnica

Superficie	niquelado
Longitud de los lados	199 × 89 mm
Hexágono	19 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores