



Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949053 2
GTIN	4069515041393
Artikelklasse	91G

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein **Schrägdach**, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine **abnehmbare Sockelblende** an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
- Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss Nr. 085822 – 085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812 Gr. 45; Nr. 085814 Gr. 45; Nr. 085816 Gr. 45.
- Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Datenblatt

je Kleider-Abteil Nutztiefe	475 mm
Höhe hinten	2000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Sockelblende abnehmbar	ja
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	420 - 480 mm
Anzahl Fachboden fest zurückgesetzt	1
Fachboden Tiefe	250 mm
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Sonderlackierung möglich	ja
für Vorhängeschloss	ja
Namensschild	ja
Norm	DIN 4547
Höhe vorne	1850 mm
je Hutablage (Integralhelm) Nutzbreite	240 - 280 mm
Lüftungsschlitz Tür	nein
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1240 mm
Gewicht	49,8 kg
Tiefe	500 mm
Anzahl Abteile	2
Schrägdach	ja
Fachboden Breite	295 mm
je Hutablage Nutztiefe	250 mm
Anzahl Kleiderstange	1
je Kleider-Abteil Nutzbreite	240 mm
Breite	600 mm
Unterbau Ausführung	Sockel mit Sockelblende
passend für Integralhelm	ja
Lüftungsschlitz Rückwand	nein

Datenblatt

Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Garderobenschrank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949053-2>