



Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych czworokątnych 1/4 cala, 21-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG6056 6
GTIN	4069515051699
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630268 6.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

nasadki 6-kątne: 4 szt. nr 631720 wielk. 3; 4; 5; 6

Przetyczka: 1 szt. zbliżona do nr 633029 wielk. 116

Uchwyt: 1 szt. nr. 632840 wielk. 150

przedłużka: 1 szt. nr. 632420 wielk. 150

przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 wielk. 1/4

Grzechotki: 1 szt. nr 632090 wielk. 1/4

Karta danych

Przechowywanie w: Kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Opakowanie	Kasecie z tworzywa ABS
długość	257 mm
szerokość	149 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe
USP1	3 zestawy kluczy nasadowych czworokątnych 1/4 cala, 21 elem.

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6056 6